


NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 製品カタログ

元祖フレキシブル砥石

ファインタッチ®

製品記号：FT 製品名：ファインタッチ



内装
(外径100mm 20枚入り)



上蓋が
灰皿タイプ
もあります。

特長

- 適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。
- 角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業

【付属品】

内装につき専用パット1枚→



外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度						梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
				24	36	46	60	80	100			
100	2	15	AC	FT1002AC36	FT1002AC46	FT1002AC60	FT1002AC80	FT1002AC100	200枚(20枚×10)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント	
			WA	FT1002WA36	FT1002WA46	FT1002WA60	FT1002WA80	FT1002WA100				
			WAN			FT1002WAN60	FT1002WAN80	FT1002WAN100				
			C	FT1002C36								
			GC			FT1002GC60	FT1002GC80					
	3	16	AC	FT100216AC36	FT100216AC46	FT100216AC60	FT100216AC80	FT100216AC100				
			WA			FT100216WA60	FT100216WA80					
			AC	FT1003AC24	FT1003AC36	FT1003AC46	FT1003AC60	FT1003AC80				FT1003AC100
			WA	FT1003WA36	FT1003WA46	FT1003WA60	FT1003WA80	FT1003WA100				
			WAH		FT1003WAH46							
			C				FT1003C80					
125	2	22	AC		FT1252AC46	FT1252AC60	FT1252AC80					
			WA			FT1252WA60	FT1252WA80					
			AC	FT1253AC36		FT1253AC60						
			WA		FT1253WA46	FT1253WA60	FT1253WA80					
			AC		FT1502AC46	FT1502AC60	FT1502AC80	FT1502AC100				
			WA		FT1502WA46	FT1502WA60	FT1502WA80					
150	3	22	AC	FT1503AC36		FT1503AC60	FT1503AC80					
			WA				FT1503WA80					
			AC		FT1802AC46	FT1802AC60	FT1802AC80	FT1802AC100				
			WA		FT1802WA46	FT1802WA60	FT1802WA80	FT1802WA100				
			C				FT1802C80					
180	2	22	AC	FT1803AC24	FT1803AC36	FT1803AC46	FT1803AC60	FT1803AC80				
			WA		FT1803WA36	FT1803WA46	FT1803WA60	FT1803WA80				
			C	FT1803C24G								
			GC				FT1803GC60					
			AC			FT1802AC46	FT1802AC60	FT1802AC80	FT1802AC100			
			WA			FT1802WA46	FT1802WA60	FT1802WA80	FT1802WA100			
	3	22	AC									
			WA									
			C									
			GC									

標準品

標準品 納期がかかる場合があります。

および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

AC…一般鋼用 WA, WAN, WAH…ステンレス鋼用 C…非鉄金属(アルミ, 銅など)用 GC…非金属(石材, ガラスなど)用
 ※C24G…目詰まりの少ないC砥粒を使用しており、黒皮取りやアルミなどの表面研削に最適です。



<WA・WAN・WAHの違い>

日本製

WA 一般的なステンレス研磨用。

WAN ステンレス薄板平面研磨仕上用で、WAと比較すると柔軟性に富んでいる。砥石と鋼材の接触面積が非常に広く、仕上げムラのない作業が可能。

WAH ステンレス薄板平面研磨仕上用で、柔軟性はWAとWANの中間。

外径 (mm)	厚み (mm)	孔径 (mm)	砥粒	粒度				梱包 外装(内装×入数)	最高使用周速度	ポイント 大作戦 (内装につき)
				120	150	180	240			
100	2	15	AC	FT1002AC120	FT1002AC150	FT1002AC180	FT1002AC240	200枚(20枚×10)	72m/s (4,300m/min)	10 ポイント
			WA	FT1002WA120	FT1002WA150	FT1002WA180	FT1002WA240			
			WAN							
		C								
		GC	FT1002GC120							
		AC	FT100216AC120							
	16	WA	FT100216WA120							
		AC	FT1003AC120	FT1003AC150						
		WA	FT1003WA120	FT1003WA150	FT1003WA180					
		WAN								
		C								
		GC								
125	2	22	AC					50枚(25枚×2)		20 ポイント
			WA	FT1252WA120						
	3	AC								
		WA								
150	2	22	AC	FT1502AC120						
			WA	FT1502WA120						
	3	AC								
		WA								
180	2	22	AC	FT1802AC120	FT1802AC150	FT1802AC180				
			WA	FT1802WA120	FT1802WA150	FT1802WA180				
			C							
	3	AC								
		WA	FT1803WA120							
		C								


標準品 標準品 納期がかかる場合があります。 および上記の表にない製品につきましてはご相談ください。

AC…一般鋼用 WA,WAN,WAH…ステンレス鋼用 C…非鉄金属(アルミ、銅など)用 GC…非金属(石材、ガラスなど)用

ニューレジ 砥石 豆知識

ニュータッチ、ファインタッチの違いは?

ニュータッチの特長は、その柔軟性。ファインタッチに比べ柔らかく、鋼材との接触面積が広がるため、平面研磨に適しています。それに対しファインタッチはニュータッチよりタフな構造をもっているため、角面などの過酷な箇所の研磨作業に適しています。



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL.(0725) 51-2292 FAX.(0725) 51-2392

ホームページ <http://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

0120-466-300